

# TQ Desoxitec (5 kg)

## Desoxidante autoactivo

Desengrasa, pasiviza y fosfata en una única operación. Usado de forma concentrada elimina fuertes oxidaciones y cascarilla, escoria y sedimentos, protegiendo la superficie de hierro, al depositar una capa de fosfatos e iones complejos ferroso-férricos.




## Aplicaciones

- › Elimina la escoria de la soldadura.
- › Puede utilizarse para limpiar piezas por inmersión.
- › Deja las piezas preparadas para cualquier imprimación o posterior pintado.
- › Puede usarse mediante pulverización.
- › No debe utilizarse en superficies de aluminio o zinc.
- › Elimina restos de hollín (soportes no porosos)

Fácil aplicación

Pintable

Excelente imprimación



## Modo de empleo

- › 1. La dosificación y tiempo de actuación dependerán en cada caso del grosor de las escamas o sedimentos.
- › 2. Diluir el producto como máximo 1 litro con 3 litros de agua. Puede aplicarse por inmersión, enjuagando posteriormente la pieza. Tiempo máximo de inmersión de 30 a 60 min.
- › 3. Enjuagar la pieza una vez aplicado el producto. Secar con aire a presión. Es recomendable el uso de cepillo u otros sistemas abrasivos para reforzar la acción limpiadora.
- › 4. Una vez limpia la superficie, recúbrase con una rociada del producto

## Precauciones de uso

- › Provoca quemaduras. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y acuda a un médico. Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / la cara. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico.

## Colores



Ambar


\*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

## Propiedades

- › Desengrasa
- › Pasiviza
- › Fosfata

## Presentación y almacenaje

- › TQ DESOXITEC se presenta en envases homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.



## Productos Complementarios

- › TQ Galvatec Spray
- › TQ Pulverizador
- › TQ Adefix
- › TQ Epoxol W

## Ficha técnica

Líquido	líquido transparente
Color	ámbar
Densidad	1,2 - 1,3 g/cm <sup>3</sup>
pH puro	1,5 - 2,5
Solubilidad en agua	soluble
Materia activa nominal	38,0%